

# BSD

## Vite torx doppio filetto per isolamento


Impronta Torx ISO10664, il miglior sistema per trasmettere il carico di serraggio annullando lo sforzo di spinta ed evitando il rovinarsi della testa.

Il doppio filetto tiene distanziati i due elementi ed evita la compressione dell'isolante.


Alesatore per facilitare l'inserimento nel legno della parte non filettata.

Filetto tagliente e profondo per facilitare l'inserimento nel legno.


La punta incisa garantisce un inserimento nel legno graduale senza sforzi che possano creare spaccature.



Inserimento in presenza di isolanti morbidi.



Inserimento in presenza di isolanti duri.



Inserimento per pareti.

### MATERIALE



### CERTIFICAZIONI



### CAMPI DI UTILIZZO




### Commerciale

### Dimensionale

| Gamma    | Q.tà* | D1 | L   | Lf (a) | Lf (b) | Materiale           | Trattamento          |
|----------|-------|----|-----|--------|--------|---------------------|----------------------|
| Codice   | N°    | Ø  | mm  | mm     | mm     | -                   | -                    |
| BSD08200 | 50    | 8  | 200 | 100    | 60     | Acciaio al carbonio | Zinc. elettr. gialla |
| BSD08240 | 50    | 8  | 240 | 100    | 60     | Acciaio al carbonio | Zinc. elettr. gialla |
| BSD08280 | 50    | 8  | 280 | 100    | 60     | Acciaio al carbonio | Zinc. elettr. gialla |
| BSD08300 | 50    | 8  | 300 | 100    | 60     | Acciaio al carbonio | Zinc. elettr. gialla |
| BSD08330 | 50    | 8  | 330 | 100    | 60     | Acciaio al carbonio | Zinc. elettr. gialla |
| BSD08360 | 50    | 8  | 360 | 100    | 60     | Acciaio al carbonio | Zinc. elettr. gialla |
| BSD08400 | 50    | 8  | 400 | 100    | 60     | Acciaio al carbonio | Zinc. elettr. gialla |
| BSD08450 | 50    | 8  | 450 | 100    | 60     | Acciaio al carbonio | Zinc. elettr. gialla |

\* per confezione (articoli fornibili anche singolarmente)



» Consultare il Capitolo 4 per i dati tecnici.